



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 14,2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \emptyset vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

D ₂ najmanjši \emptyset vpetja	12,2 mm
Zunanji \emptyset D ₁	14,2 mm
Vpenjalna sila	8,5 kN
H	24,9 mm
Zunanji \emptyset D	31,5 mm
\emptyset D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M6
maksimalni zatezni moment	17 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,33 mm
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn