

Garant**Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, Ø 115 mm, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	565274 80
GTIN	4062406162474
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

- Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
- Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
- Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
- Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
- Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

speed – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov** in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

Opis oblike	ploščato
Zrnatost	80
Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratka za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		