

Garant**Lamelni brusni disk X-LOCK long life ZA, koničen, Ø 125 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	565279 60
GTIN	4062406162542
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

- **Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.**
- **Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

long life – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Hitra zamenjava plošče brez uporabe orodja s sistemom X-LOCK.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Napotek:

Lamelni brusni diski X-LOCK so kompatibilni v obeh smereh in jih je mogoče uporabljati tudi na običajnih kotnih brusilnikih.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
------------	----------

Opis oblike	izbočena
Ø plošče	125 mm
Zrnatost	60
Serija	Sistem X-LOCK
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		