

3M**Rezalna plošča Silver, Ø plošče: 115mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563325 115
GTIN	5902658109317
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Rezalna plošča Silver z veliko rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Mešanica brusnih zrn iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn**.

Uporaba:

Za hitre reze brez zarobka ob majhni termični obremenitvi.

Specifikacija:

A36R-BF.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	115 mm
Opis oblike	ravna
Debelina plošče	1 mm
Serijska	SILVER
za debeline materiala	3 - 5 mm

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		