

3M**Rezalna plošča Silver, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 563325 125 |
| GTIN | 5902658104978 |
| Razred artikla | 53M |

Opis**Izvedba:**

Rezalna plošča Silver z veliko rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Mešanica brusnih zrn iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn**.

Uporaba:

Za hitre reze brez zarobka ob majhni termični obremenitvi.

Specifikacija:

A36R-BF.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|----------|
| Ø plošče | 125 mm |
| Debelina plošče | 1 mm |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Opis oblike | ravna |
| Serija | SILVER |
| za debeline materiala | 3 - 5 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| priporočen nastavni kot | 90 stopinj |
| za material | INOX |
| za material | Jeklo |
| Pogonski stroj | Kotni brusilniki |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| CuZn | pogojno primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |