



Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: 71150464



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	074000 71150464
GTIN	4014586887388
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Robusten in **zmogljiv akumulatorski udarni vijačnik** z obstojnim **kovinskim ohišjem gonila**, popolnoma kovinskim udarnim ohišjem in ergonomičnim **sredinskim ročajem z mehko oblogo**.

Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtiljajev. Za 10 % večji vrtilni moment v levem teku. Elektronska nastavitev vrtilnega momenta v 6 stopnjah.

Select Version.

- **3/8-colsko vpenjalo za 4-kotnik.**
- **Maksimalni vrtilni moment 135 Nm.**

Prednosti:

Elektronska nastavitev vrtilnega momenta v 6 stopnjah.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev, s transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in pribor najdete pod art. 073835, osnovne garniture akumulatorjev pa pod art. 073832.

Tehnični opis

Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Število udarcev	0 - 3600 min ⁻¹
Maksimalni vrtilni moment	135 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14,5 m/s ²
Masa	0,85 kg
Tipična uporaba	Strong
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Oznaka proizvajalca	ASCD 12-150 W8
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M14
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Pakiranje	Transportni kovček
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijaknik

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073835 FE12
---	-------------

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073837 FE12
---	-------------