

**Garant****Transportni vozički s kolesi iz poliuretana, Uporabna širina mm/model: 627/A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970011 627/A
GTIN	4062406163143
Razred artikla	91L

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (Ø 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

**Obseg dobave:**

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 925 mm

Širina osnovne ploskve: 675 mm

Globina osnovne ploskve: 800 mm

Uporabna širina: 627 mm

Število nosilnih letev (1 raven): 3

Število orodnih nosilcev (1 raven): 5

**Tehnični opis**

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Število nosilnih letev (1 raven)	3
Širina osnovne ploskve	675 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina	675 mm
Material roba	PU
Ø koles	160 mm
Število orodnih nosilcev (1 raven)	5
Globina osnovne ploskve	800 mm
Višina	925 mm
Globina	800 mm
Model	A
Maksimalna nosilnost	400 kg
Uporabna širina	627 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

## Pribor

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C6	970130 C6
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK100	970130 HSK100
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C5	970130 C5
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK50	970130 HSK50
Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček Širina 627 mm	970175 627
Pritrdilna letev za nosilce orodja UNIT Širina 627 mm	970110 627

Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI40	970130 VDI40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C4	970130 C4
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK63	970130 HSK63
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij C8	970130 C8
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI30	970130 VDI30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij 0	970130 0
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK40	970130 SK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK40	970130 HSK40
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij HSK80	970130 HSK80
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij VDI20	970130 VDI20
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970130 SK30
Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček Širina 627 mm	970170 627
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK50	970130 SK50