

Garant**Transportni vozički s kolesi iz poliuretana, Uporabna širina mm/model: 627/B****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 970011 627/B |
| GTIN | 4062406163150 |
| Razred artikla | 91L |

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (Ø 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in kolesi iz poliuretana.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 925 mm

Širina osnovne ploskve: 675 mm

Globina osnovne ploskve: 1100 mm

Uporabna širina: 627 mm

Število nosilnih letev (1 raven): 4

Število orodnih nosilcev (1 raven): 7

Tehnični opis

| | |
|--|---|
| Globina | 1100 mm |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 |
| Število orodnih nosilcev (1 raven) | 7 |
| Model | B |
| Uporabna širina | 627 mm |
| Maksimalna nosilnost | 400 kg |
| Material roba | PU |
| Širina | 675 mm |
| Število nosilnih letev (1 raven) | 4 |
| Ø koles | 160 mm |
| Višina | 925 mm |
| Širina osnovne ploskve | 675 mm |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 |
| Globina osnovne ploskve | 1100 mm |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Transportni voziček za rezalno orodje |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček Širina 627 mm | 970175 627 |
| Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček Širina 627 mm | 970170 627 |