

Garant**Transportni vozički z gumijastimi kolesi, Uporabna širina mm/model: 627/B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Razred artikla	91L

Opis**Izvedba:**

Čvrsto podvozje z po 2 kroglično uležajenima kolesoma (2 fiksni in 2 za zavijanje) (Ø 160 mm). Prečni nosilci so privijačeni v celoto s podvozjem in ročajem. Stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilne letve in orodnega nosilca.

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in gumijastimi kolesi.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, stranske stene antracitne RAL 7016, **prašno barvano.**

Napotek:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Tehnični opis

Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina	1100 mm
Število orodnih nosilcev (1 raven)	7
Ø koles	160 mm

Širina	675 mm
Uporabna širina	627 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Globina osnovne ploskve	1100 mm
Višina	925 mm
Material roba	Polna guma
Širina osnovne ploskve	675 mm
Število nosilnih letev (1 raven)	4
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Debelina materiala	1,2 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Transportni voziček za rezalno orodje

Pribor

Odlagalna polica s pokrovom za sistemski transportni voziček Širina 627 mm

970175 627

Odlagalna polica za za sistemski transportni voziček Širina 627 mm

970170 627