

Garant**Multifix z osnovnimi nosilci Vario, Širina: 1440mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955340 1440 |
| GTIN | 4062406163242 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Večnamensko vodilo iz aluminija. Z osnovnim držalom GARANT Vario art. 955835 lahko večfunkcijsko letev utrdite pod kotom 0–45° (raster) na poljubno mesto. Za uporabo z Easyfix kavljji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje ter svetilno enoto art. 928630 (od vel. 940). Povečajte nosilnost Multifix-letev z namestitvijo dodatnih osnovnih nosilcev Vario art. 955835 vsakič za 10 kg (maksimalno 50 kg).

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vklj. z dvema osnovnima držaloma Vario art. 955835.

Napotek:

Kavljji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|----------------|
| Višina | 90 mm |
| Uporabna širina | 1434 mm |
| Širina | 1440 mm |
| Nosilnost | 20 kg |
| Masa | 3 kg |
| Vrsta izdelka | Letev Multifix |

Pribor

Osnovna držala Vario Easyfix Tip 1

955835 1

Multifix Primerno za tip 1500

928201 1500