


**Garant****Priključna predelna stena (1 nosilni steber in 3 luknjaste stene) enostranski,  
Širina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955431 1000
GTIN	4062406163297
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni stebri (jeklena cev 60 × 40 × 2 mm) z izravnavo višine in **zarezi** na **sprednji** in **zadnji strani** za namestitev polic itd. Puše z navojem na notranji strani nosilnih stebrov za montažo (vijačno namestitev) luknjastih sten art. 928070; 928071.

Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix.

**Uporaba:**

Za razdelitev prostorov, kot pregrada vidnega polja in za pregledno in fleksibilno skladiščenje pohištva.

**Lakiranje:**

Luknjaste stene svetlo sive RAL 7035, stebri antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Izvedba luknjaste stene	enostranska
Masa	25 kg

Globina	660 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	200 kg
Širina	1000 mm
Višina	2125 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo