

**Garant**

**Predelna stena (2 nosilna stebra in 3 luknjaste stene) enostranski, Širina: 1000mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955430 1000
GTIN	4062406163273
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Nosilni stebri (jeklena cev 60 × 40 × 2 mm) z izravnavo višine in **zarezi** na **sprednji** in **zadnji strani** za namestitvev polic itd. Puše z navojem na notranji strani nosilnih stebrov za montažo (vijačno namestitvev) luknjastih sten art. 928070; 928071.

Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitvev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix.

**Uporaba:**

Za razdelitev prostorov, kot pregrada vidnega polja in za pregledno in fleksibilno skladiščenje pohištva.

**Lakiranje:**

Luknjaste stene svetlo sive RAL 7035, stebri antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Masa	32 kg
Širina	1000 mm

maksimalna nosilnost regalnega polja	200 kg
Višina	2125 mm
Izvedba luknjaste stene	enostranska
Globina	660 mm
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo