


Garant**Priključna predelna stena (1 nosilni steber in 3 luknjaste stene) enostranski,
Širina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955431 1500
GTIN	4062406163303
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Nosilni stebri (jeklena cev 60 × 40 × 2 mm) z izravnavo višine in **zarezi** na **sprednji** in **zadnji strani** za namestitev polic itd. Puše z navojem na notranji strani nosilnih stebrov za montažo (vijačno namestitev) luknjastih sten art. 928070; 928071.

Luknjaste stene iz jeklene pločevine □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix.

Uporaba:

Za razdelitev prostorov, kot pregrada vidnega polja in za pregledno in fleksibilno skladiščenje pohištva.

Lakiranje:

Luknjaste stene svetlo sive RAL 7035, stebri antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Izvedba luknjaste stene	enostranska
Masa	34 kg

Globina	660 mm
Višina	2125 mm
Širina	1500 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	200 kg
Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Luknjasta stena, stojalo