

Garant GRIDLINE

Delovna miza za rezalno orodje z ohišjem 24G + 30G, Dolžina plošče: 2000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970615 2000
GTIN	4062406163389
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 24G in 30G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Z delovno ploščo iz bambusa.

Nosilnost predalov ohišja 24G: 75 kg.

Nosilnost predalov ohišja 30G: 200 kg.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970705.

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Masa	270 kg
Širina ohišja desnega predalnega bloka	750 mm
Širina ohišja levega predalnega bloka	600 mm
Višina	850 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna globina predalov	600 mm

Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Globina ohišja predalnega bloka	700 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Uporabna širina predalov (desno ohišje)	650 mm
Uporabna širina predalov (levo ohišje)	500 mm
Uporabna širina predalov v G (levo ohišje)	20
Uporabna širina predalov v G (desno ohišje)	26
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize za oskrbo CNC-strojov

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931168 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931168 100
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931043 125
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931168 300

Predal.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931043 75
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 250 mm	931043 250
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 50 mm	931043 50
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931168 125
Predal.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931043 100
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 2000 mm	926001 2000
Omara za orodje, kompletno s 7 predali200 kg Višina mm/ število predalov 800/5	931115 800/5
Omara za orodje, kompletno s 7 predali75 kg Višina mm/ število predalov 800/6	931005 800/6