

Garant GRIDLINE

Delovna miza za rezalno orodje z ohišjem 30G, 26×24G, Dolžina plošče: 1500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970605 1500
GTIN	4062406163372
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 30G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo **200 kg**. Z delovno ploščo iz bambusa.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, predali antracitni RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970705.

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina nožnega dela	50 mm
Širina ohišja predalnega bloka	750 mm
Višina	850 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov	600 mm

Globina ohišja predalnega bloka	700 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Masa	175 kg
Število predalov	5
Uporabna globina predalov v G	24
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Uporabna širina predalov v G	26
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Delovne mize za oskrbo CNC-strojov

Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm	931168 125
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931168 300
	931168 75

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg
Predal s prednjo višino 75 mm

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg
Predal s prednjo višino 100 mm

931168 100

Kotna ojačitev Tip 1

927122 1

Omara za orodje, kompletno s 7 predali200 kg Višina mm/
število predalov 800/5

931115 800/5

Nožni del Višina 800 mm

927000 800

Delovna plošča debeline 50 mmiz križno zlepljenih
bambusovih lamel Dolžina plošče 1500 mm

926001 1500