

Garant GRIDLINE

Omara za oskrbo CNC-strojov s predali, 26×20G, Višina mm/tip: 1025/6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 60×28G, s predali 26×20G. **Z drsnimi vrati**, centralno zaklenljivimi in z drsnim ročajem s cilindrično ključavnico, 3-stranskim povišanim robom in **podlogo iz žlebaste gume. Brez individualne zaščite pred izvlekom.** Predale in izvlečne police lahko vgradimo v obe polovici omare, brez sredinske pregrade. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Nosilnost predalov in polic je **200 kg**. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm.

Umestitev:

Število predalov (art. 930635 vel. 75): 2

Število izvlečljivih polic (art. 930656, vel. 75): 4

Lakiranje:

Ogrodje, izvlečljive police in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, vrata in čelne stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970708.

Tehnični opis

Masa	205 kg
Uporabna višina	900 mm

Globina	700 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina	1500 mm
Višina	1025 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo CNC-strojev

Pribor

Predal.200 kg Predal s prednjo višino 75 mm	930635 75
Izvečljiva polica200 kg Vgradna višina 75 mm	930656 75
Omara za oskrbo strojev z drsnimi vratis povišanim robom Višina 1025 mm	932130 1025
Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12