

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje, kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/število predalov: 1025/4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Razred artikla	9GK

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje omare s cilindrično ključavnico. 3-stranski povišan rob in **podloga iz žlebaste gume. V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Predal višine **50 mm z nosilnostjo 75 kg**. Predal višine **nad 75 mm z nosilnostjo 200 kg**.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, čelne stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Za skladiščenje orodja potrebujete predalni vložek art. 970705.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Uporabna površina predalov v G: 26×24

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Uporabna višina: 900 mm

Uporabna širina predalov: 650 mm

Uporabna globina predalov: 600 mm

Uporabna širina predalov v G: 26

Tehnični opis

Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna višina	900 mm
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina predalov v G	26
Globina	700 mm
Širina	750 mm
Uporabna globina predalov v G	24
Masa	125 kg
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Omare za rezalno orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 300 mm	931165 300
Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931165 100

Predal. 200 kg Predal s prednjo višino 200 mm	931165 200
Ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	931155 1000
Pokrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom Mere v G 30X28	951970 30X28
Odlagalna polica iz žlebaste gume Mere v G 30X28	951975 30X28