

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, s krilnimi vrati brez okna, za držala orodij: C4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971301 C4
GTIN	4062406163709
Razred artikla	9GI

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm
Širina v G: 40
Globina v G: 20
Nosilne letve: 9 par

Tehnični opis

Število odložišč za orodje	81
Medosna razdalja A	97 mm
Masa	146 kg
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
Širina	1000 mm
Globina v G	20
Širina v G	40
Število prečnih nosilcev	9
Nosilne letve	9 par
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20

971525 20

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij C4	971570 C4
Vložek iz umetne mase Tip C4	947390 C4
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11