

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, s krilnimi vrati z oknom, za držala orodij: VDI20**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971303 VDI20
GTIN	4062406163921
Razred artikla	9GI

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm
 Širina v G: 40
 Globina v G: 20
 Nosilne letve: 9 par

Tehnični opis

Medosna razdalja A	55 mm
Višina	2000 mm
Masa	146 kg
Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Število odložišč za orodje	261
Globina v G	20
Širina v G	40
Nosilne letve	9 par
Število prečnih nosilcev	9
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

Pribor

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij VDI20

971570 VDI20

Vložek iz umetne mase Tip VDI20	947390 VDI20
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000