

Garant GRIDLINE

**Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, s krilnimi vrati z oknom, za držala orodij: SK30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971343 SK30
GTIN	4062406164553
Razred artikla	9GI

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

**Obseg dobave:**

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

**Lakiranje:**

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

**Napotek:**

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm  
 Širina v G: 40  
 Globina v G: 20  
 Nosilne letve: 2 par

## Tehnični opis

Širina	1000 mm
Medosna razdalja A	72 mm
Število odložišč za orodje	120
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
Masa	126 kg
Širina v G	40
Globina v G	20
Število prečnih nosilcev	6
Nosilne letve	2 par
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

## Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20

971525 20

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Vložek iz umetne mase Tip SK30	947390 SK30
Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij SK30	971570 SK30
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11