

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, z rolo-vrati, za držala orodij: VDI20**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 971349 VDI20 |
| GTIN | 4062406164737 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

Z rolo vrati iz eloksiranih aluminijastih profilov, barvna konfiguracija ni mogoča.

Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

Lakiranje:

Ogrodje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetla siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm
 Širina v G: 40
 Globina v G: 20
 Nosilne letve: 2 par

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|--|
| Masa | 126 kg |
| Globina | 500 mm |
| Medosna razdalja A | 55 mm |
| Višina | 2000 mm |
| Število odložišč za orodje | 174 |
| Širina | 1000 mm |
| Globina v G | 20 |
| Širina v G | 40 |
| Nosilne letve | 2 par |
| Število prečnih nosilcev | 6 |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1000 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Prednje stranice omare | Rolo-vrata |
| Vrsta izdelka | Omara za rezalno orodje |

Pribor

| | |
|--|--------------|
| Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij VDI20 | 971570 VDI20 |
| Ročaj za GridLine Tip GP14 | 914226 GP14 |
| Vložek iz umetne mase Tip VDI20 | 947390 VDI20 |

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20