

Garant GRIDLINE

## Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, z rolo-vrati, za držala orodij: SK30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971349 SK30
GTIN	4062406164706
Razred artikla	9GI

### Opis

#### OPOMBA: možnost izbire barve

#### Izvedba:

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

**Z rolo vrati iz eloksiranih aluminijastih profilov, barvna konfiguracija ni mogoča.**

#### Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

#### Lakiranje:

Ogrodje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetla siva RAL 7035, **prašnata barva.**

#### Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm  
 Širina v G: 40  
 Globina v G: 20  
 Nosilne letve: 2 par

## Tehnični opis

Masa	126 kg
Globina	500 mm
Višina	2000 mm
Število odložišč za orodje	120
Medosna razdalja A	72 mm
Širina	1000 mm
Širina v G	40
Globina v G	20
Število prečnih nosilcev	6
Nosilne letve	2 par
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP14	914226 GP14
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
	971570 SK30

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za  
širino omare/prekata 40G za držala orodij SK30

Vložek iz umetne mase Tip SK30

947390 SK30