

Garant GRIDLINE

Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, z rolo-vrati, za držala orodij: HSK63**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971349 HSK63
GTIN	4062406164829
Razred artikla	9GI

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

Z rolo vrati iz eloksiranih aluminijastih profilov, barvna konfiguracija ni mogoča.

Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

Lakiranje:

Ogrodje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetla siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm
 Širina v G: 40
 Globina v G: 20
 Nosilne letve: 2 par

Tehnični opis

Število odložišč za orodje	78
Medosna razdalja A	78 mm
Višina	2000 mm
Širina	1000 mm
Globina	500 mm
Masa	126 kg
Globina v G	20
Širina v G	40
Število prečnih nosilcev	6
Nosilne letve	2 par
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip HSK63	947390 HSK63
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
	971570 HSK63

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za
širino omare/prekata 40G za držala orodij HSK63

Ročaj za GridLine Tip GP14

914226 GP14