

Garant GRIDLINE

## Omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje, z rolo-vrati, za držala orodij: C5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971349 C5
GTIN	4062406164775
Razred artikla	9GI

### Opis

#### OPOMBA: možnost izbire barve

#### Izvedba:

Opremljena omara 40×20G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. **Nivelirni podstavek** s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Maksimalna **skupna nosilnost** na **par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

**Z rolo vrati iz eloksiranih aluminijastih profilov, barvna konfiguracija ni mogoča.**

#### Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 20 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

#### Lakiranje:

Ogrodje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetla siva RAL 7035, **prašnata barva.**

#### Napotek:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501–940710 in skupino 95.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 500 mm  
 Širina v G: 40  
 Globina v G: 20  
 Nosilne letve: 2 par

## Tehnični opis

Širina	1000 mm
Medosna razdalja A	97 mm
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
Masa	126 kg
Število odložišč za orodje	54
Širina v G	40
Globina v G	20
Število prečnih nosilcev	6
Nosilne letve	2 par
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prednje stranice omare	Rolo-vrata
Vrsta izdelka	Omara za rezalno orodje

## Pribor

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij C5	971570 C5
Vložek iz umetne mase Tip C5	947390 C5
Ročaj za GridLine Tip GP14	914226 GP14

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 20

---

971525 20