

Garant GRIDLINE

## Velikoprostorska omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje s krilnimi vrati brez okna, za držala orodij: HSK80



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971451 HSK80
GTIN	4062406164980
Razred artikla	9GI

### Opis

#### OPOMBA: možnost izbire barve

#### Izvedba:

Opremljena omara 40×28G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Maksimalna **skupna nosilnost na par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

#### Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 28 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

#### Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

#### Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942573 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 40  
Globina v G: 28  
Uporabna višina: 1845 mm

## Tehnični opis

Širina v G	40
Število prečnih nosilcev	8
Medosna razdalja A	104 mm
Nosilne letve	2 par
Masa	115 kg
Število odložišč za orodje	64
Uporabna višina	1845 mm
Globina v G	28
Globina	700 mm
Višina	2000 mm
Širina	1000 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara za rezalno orodje

## Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
Vložek iz umetne mase Tip HSK80	947390 HSK80
Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij HSK80	971570 HSK80
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000