

Garant GRIDLINE

Velikoprostorska omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje s krilnimi vrati brez okna, za držala orodij: SK30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971451 SK30
GTIN	4062406164850
Razred artikla	9GI

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Opremljena omara 40×28G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Maksimalna **skupna nosilnost na par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 28 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942573 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 40
Globina v G: 28
Uporabna višina: 1845 mm

Tehnični opis

Uporabna višina	1845 mm
Masa	115 kg
Nosilne letve	2 par
Globina	700 mm
Število prečnih nosilcev	8
Višina	2000 mm
Število odložišč za orodje	160
Širina	1000 mm
Širina v G	40
Medosna razdalja A	72 mm
Globina v G	28
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara za rezalno orodje

Pribor

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij SK30	971570 SK30
Vložek iz umetne mase Tip SK30	947390 SK30
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11