

Garant GRIDLINE

## Velikoprostorska omara za rezalno orodje kompletno z odložišči za orodje s krilnimi vrati z oknom, za držala orodij: C5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971453 C5
GTIN	4062406165079
Razred artikla	9GI

### Opis

#### OPOMBA: možnost izbire barve

#### Izvedba:

Opremljena omara 40×28G. Z nosilnimi letvami možnost nastavljanja v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Maksimalna **skupna nosilnost na par nosilnih letev znaša 200 kg**, na **prečni orodni nosilec** pa 150 kg.

#### Obseg dobave:

Omara vključno z nosilnimi letvami art. 971525 vel. 28 in prečnim orodnim nosilcem z vpenjali orodij art. 971570.

#### Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in prečni nosilci svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

#### Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530–942573 in skupino 95. Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 1000 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 40  
Globina v G: 28  
Uporabna višina: 1845 mm

## Tehnični opis

Medosna razdalja A	97 mm
Širina	1000 mm
Širina v G	40
Število prečnih nosilcev	8
Višina	2000 mm
Nosilne letve	2 par
Globina v G	28
Uporabna višina	1845 mm
Masa	115 kg
Število odložišč za orodje	72
Globina	700 mm
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Izvedba omare	Osnovna omara
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara za rezalno orodje

## Pribor

Osnovna garnitura za osvetlitev za omare GridLine s krilnimi vrati za višino omare 2000 mm	940501 2000
Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G za držala orodij C5	971570 C5
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Vložek iz umetne mase Tip C5	947390 C5
Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11