

Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: SK50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 SK50
GTIN	4062406165192
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Globina	135 mm
Višina	54 mm
Medosna razdalja A	141 mm
Število odložišč za orodje	5
za držala orodij	SK 50
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20

Vložek iz umetne mase Tip SK50

947390 SK50

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28