


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: VDI20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971560 VDI20
GTIN	4062406165208
Razred artikla	9GI

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Medosna razdalja A	55 mm
Globina	135 mm
Število odložišč za orodje	19
Višina za držala orodij	54 mm VDI 20
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20

Vložek iz umetne mase Tip VDI20

947390 VDI20

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28