


Garant GRIDLINE

**Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: HSK100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 HSK100
GTIN	4062406165314
Razred artikla	9GI

**Opis****Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

**Lakiranje:**Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Globina	135 mm
Medosna razdalja A	116 mm
za držala orodij	HSK 100
Število odložišč za orodje	5
Višina	54 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

**Pribor**

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 28

971525 28

Vložek iz umetne mase Tip HSK100

947390 HSK100

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 20

971525 20