


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: HSK40**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 971560 HSK40 |
| GTIN | 4062406165277 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

| | |
|--|--|
| Medosna razdalja A | 63 mm |
| Globina | 135 mm |
| Število odložišč za orodje | 17 |
| Višina | 54 mm |
| za držala orodij | HSK 40 |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Vložek iz umetne mase Tip HSK40 | 947390 HSK40 |
| Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28 | 971525 28 |
| Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20 | 971525 20 |