


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: HSK50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 HSK50
GTIN	4062406165284
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Globina	135 mm
Število odložišč za orodje	12
Medosna razdalja A	71 mm
Višina	54 mm
za držala orodij	HSK 50
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip HSK50	947390 HSK50
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20