

Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: C5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 C5
GTIN	4062406165246
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Število odložišč za orodje	7
za držala orodij	C5
Globina	135 mm
Višina	54 mm
Medosna razdalja A	97 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip C5

947390 C5

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20