


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: HSK63**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 HSK63
GTIN	4062406165291
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Število odložišč za orodje	9
Globina	135 mm
Višina	54 mm
za držala orodij	HSK 63
Medosna razdalja A	78 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28

Vložek iz umetne mase Tip HSK63

947390 HSK63

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20