


Garant GRIDLINE

**Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: VDI30****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 971560 VDI30  |
| GTIN                  | 4062406165215 |
| Razred artikla        | 9GI           |

**Opis****Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

**Lakiranje:**Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

|  |  |
|--|--|
| Število odložišč za orodje   | 13   |
| za držala orodij   | VDI 30   |
| Višina   | 54 mm  |
| Medosna razdalja A   | 71 mm  |
| Globina  | 135 mm   |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg   |
| Izbira barv  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka  | Nosilni sistem za rezalno orodje                               |

**Pribor**

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 20

971525 20

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 28

971525 28

Vložek iz umetne mase Tip VDI30

947390 VDI30