

Garant GRIDLINE

**Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 30G, za držala orodij: C8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971560 C8
GTIN	4062406165260
Razred artikla	9GI

**Opis****Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 30G (omare s širino 60G imajo 2 prekata s širino 30G).

**Lakiranje:**Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Višina	54 mm
Globina	135 mm
Število odložišč za orodje	6
za držala orodij	C8
Medosna razdalja A	104 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

**Pribor**

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 20

971525 20

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino  
omare v G 28

971525 28

Vložek iz umetne mase Tip C8

947390 C8