


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: HSK50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971570 HSK50
GTIN	4062406165437
Razred artikla	9GI

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Število odložišč za orodje	21
Medosna razdalja A	71 mm
za držala orodij	HSK 50
Globina	135 mm
Višina	54 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip HSK50	947390 HSK50
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20