

Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: C8**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971570 C8
GTIN	4062406165413
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Globina	135 mm
za držala orodij	C8
Število odložišč za orodje	8
Višina	54 mm
Medosna razdalja A	104 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip C8	947390 C8
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20