

Garant GRIDLINE

## Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: C5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971570 C5
GTIN	4062406165390
Razred artikla	9GI

### Opis

**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

**Lakiranje:**Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

### Tehnični opis

Medosna razdalja A	97 mm
Število odložišč za orodje za držala orodij	9 C5
Globina	135 mm
Višina	54 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

### Pribor

Vložek iz umetne mase Tip C5	947390 C5
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20