


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: HSK63



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 971570 HSK63 |
| GTIN | 4062406165444 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

| | |
|--|--|
| Število odložišč za orodje | 13 |
| Višina | 54 mm |
| Globina | 135 mm |
| Medosna razdalja A | 78 mm |
| za držala orodij | HSK 63 |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 150 kg |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Nosilni sistem za rezalno orodje |

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20

Vložek iz umetne mase Tip HSK63

947390 HSK63