


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: HSK100



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Razred artikla	9GI

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Višina	54 mm
Število odložišč za orodje	7
Globina	135 mm
za držala orodij	HSK 100
Medosna razdalja A	116 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 20

971525 20

Vložek iz umetne mase Tip HSK100

947390 HSK100

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino
omare v G 28

971525 28