


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: VDI20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971570 VDI20
GTIN	4062406165352
Razred artikla	9GI

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Globina	135 mm
Medosna razdalja A	55 mm
za držala orodij	VDI 20
Število odložišč za orodje	29
Višina	54 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
Vložek iz umetne mase Tip VDI20	947390 VDI20
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28