


Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: VDI40



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971570 VDI40
GTIN	4062406165376
Razred artikla	9GI

Opis

Primerno za:

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Višina	54 mm
Medosna razdalja A	75 mm
Globina	135 mm
Število odložišč za orodje	17
za držala orodij	VDI 40
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip VDI40	947390 VDI40
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28