

Garant GRIDLINE

Prečni orodni nosilec kompletno z odložišči za orodje za širino omare/prekata 40G, za držala orodij: SK50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	971570 SK50
GTIN	4062406165345
Razred artikla	9GI

Opis**Primerno za:**

Montaža na nosilne letve art. 971525.

Širina omare/prekata 40G (omare s širino 80G imajo 2 prekata s širino 40G).

Lakiranje:Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.****Tehnični opis**

Višina	54 mm
Globina	135 mm
Medosna razdalja A	141 mm
Število odložišč za orodje	6
za držala orodij	SK 50
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	150 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nosilni sistem za rezalno orodje

Pribor

Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 20	971525 20
Vložek iz umetne mase Tip SK50	947390 SK50
Vpenjalna letev za prečne orodne nosilce, par za globino omare v G 28	971525 28