

Garant GRIDLINE

Vertikalna omara z izvlečljivimi regali na talnih vodilih vklj. z odložišči za orodje, za držala orodij: SK30



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	971655 SK30
GTIN	4062406165512
Razred artikla	9GI

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara 30×28G s talno vodenimi izvlečnimi regali. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Vroče pocinkani okvirji izvlečljivih regalov so na straneh naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, nosilnih letev, korit in luknjastih sten.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Pri izvlečljivih regalih s širino 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.

Vertikalne omare se lahko postavijo le na **popolnoma ravnih tleh!**

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Višina: 2000 mm

Širina: 750 mm

Globina: 700 mm

Širina v G: 30

Globina v G: 28

Pokončni izvlečljivi predal s širino: 160 mm

Tehnični opis

Širina	750 mm
Število odložišč za orodje	408
Višina	2000 mm
Število izvlečljivih predelkov	4
Širina v E	36E
Globina	700 mm
za držala orodij	SK 30
Uporabna višina izvlečljivega predelka	1750 mm
Masa	310 kg
Število orodnih nosilcev art. 970130	24
Pokončni izvlečljivi predal s širino	160 mm
Medosna razdalja A	69 mm
Širina v G	30
Globina v G	28
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka	600 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	2400 kg
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Vertikalna omara za velika bremena za rezalno orodje

Pribor

Vložek iz umetne mase Tip SK30	947390 SK30
Orodni nosilec z odložišči za orodje za držala orodij SK30	970130 SK30