



## Naprava za centriranje tesnila, Ø glave: 90mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	884110 90
GTIN	3662424053108
Razred artikla	83H

### Opis

#### Izvedba:

Ročaj z nataknjeno jekleno udarno kapo. Nastavljive čeljusti iz aluminija, utrditev s priloženim ključem za notranji 6-kotnik ZK3 (oz. ZK4 pri vel. 90).

3 stopnje na čeljust za prilagoditev vsem tipom tesnil in ležajnih kletk. 18 – 53 mm; 41 – 76 mm; 54 – 90 mm.

#### Uporaba:

Lahko nastavljiv premer za namestitev in centriranje tesnil, ležajev itd. Za uporabo na večini vozil vključno z motornimi kolesi.

### Tehnični opis

Število stopnic	3
Masa	834 g
celotna dolžina	210 mm
Premer	18 - 90 mm
Obseg dobave	Ključ za notranji 6-kotnik ZK4
Material	Aluminij
Vrsta izdelka	Naprava za centriranje tesnila

