

**Naprava za centriranje tesnila, Ø glave: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	884110 50
GTIN	3662424053085
Razred artikla	83H

**Opis****Izvedba:**

Ročaj z natakjeno jekleno udarno kapo. Nastavljive čeljusti iz aluminija, utrditev s priloženim ključem za notranji 6-kotnik ZK3 (oz. ZK4 pri vel. 90).

3 stopnje na čeljust za prilagoditev vsem tipom tesnil in ležajnih kletk. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

**Uporaba:**

Lahko nastavljiv premer za namestitev in centriranje tesnil, ležajev itd. Za uporabo na večini vozil vključno z motornimi kolesi.

**Tehnični opis**

Masa	280 g
celotna dolžina	175 mm
Število stopnic	3
Premer	9,5 - 50 mm
Obseg dobave	Ključ za notranji 6-kotnik ZK3
Material	Aluminij
Vrsta izdelka	Naprava za centriranje tesnila

