

Garant GRIDLINE

**ESD-ohišje 16G, s predali, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov:  
300/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972020 300/3
GTIN	4062406166496
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

**Uporaba:**

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150–972195.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 100

**Lakiranje:**

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

**Napotek:**

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

**Tehnični opis**

Masa	31 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20

Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina	225 mm
Širina	400 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina za predale	225 mm
Število predalov	3
Globina	650 mm
Višina	300 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

## Pribor

ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972035 75
ESD-predal Predal s prednjo višino 50 mm	972035 50
ESD-predal Predal s prednjo višino 100 mm	972035 100
ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predali Višina ohišja 300 mm	972030 300
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21