

Garant GRIDLINE

**ESD-ohišje 16G, s predali, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov:
500/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljivih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150–972195.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 100; 200

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna globina predalov v G	20

Masa	54 kg
Uporabna višina za predale	425 mm
Širina	400 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna višina	425 mm
Število predalov	4
Globina	650 mm
Višina	500 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

Pribor

ESD-predal Predal s prednjo višino 100 mm	972035 100
ESD-predal Predal s prednjo višino 75 mm	972035 75
ESD-predal Predal s prednjo višino 50 mm	972035 50
ESD-predal Predal s prednjo višino 200 mm	972035 200
ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predalina kolesih Višina ohišja 500 mm	972032 500
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21