

Garant GRIDLINE

ESD-ohišje 16G, s predali na kolesih, 12×20G, Višina ohišja v mm/število predalov: 500/4mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje (kolesi za zavijanje z zavorami za kolo in vrtljivim vencem), Ø 125 mm, s **prevodno tekalno površino**, odporno proti obrabi. Predali z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov**, ki preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Uporaba:

Ohišje predalnega bloka za individualno opremljanje ESD delovnih postaj Workstation št. 972010–972015, ESD delovnih mest, nastavljenih po višini, št. 972017 ali za ESD delovne mize št. 972150–972195.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 100; 200

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva**.

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Tehnični opis

Višina	700 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Tekalna površina ne pušča sledi	da
ComfortClose	ne
s povišanim robom	da
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število predalov	4
Masa	54 kg
Maksimalna nosilnost	250 kg
Uporabna višina	425 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	425 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Globina	650 mm
Širina	400 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Uporabna višina za predale	425 mm
Debelina materiala	1 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	12×20G

Vrsta izdelka

Montažni voziček

PriborESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 100 mm

972036 100

ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 50 mm

972036 50

ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 75 mm

972036 75

ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov
Predal s prednjo višino 200 mm

972036 200

ESD-ohišje 16G za individualno opremljanje s predalina
kolesih Višina ohišja 500 mm

972032 500

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21

914227 KO21